

KINGSTON® EASI-WASH

NEU

Automatische Melkanlagen-Reinigung



Hauptmerkmale

- Die präzise Dosierung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln minimiert Verluste.
- Fehlermeldungen warnen den Bediener vor möglichen Problemen, so dass gehandelt werden kann, bevor es soweit kommt.
- Großvolumige Heiß- und Kaltwassermagnetventile minimieren den Temperaturverlust in der Spülwanne, um die Melkanlage effizient und wirtschaftlich zu reinigen.
- Optionale Füllstandschalter beugen der Verunreinigung der Tankmilch mit Spülwasser vor.
- Reinigungsabläufe in bis zu 6 Teilschritten sind komplett programmierbar und können einfach vom Bediener angepasst werden.
- Einstellbare Spülpulsatoren für eine optimale Reinigung
- 3 einfache Betriebsarten: Bereitschaftsmodus, Melken und Reinigen
- Erhältlich in verschiedenen Versionen von der einfachen Steuerungsplatine zum Nachrüsten in vorhandenen Melkanlagen bis hin zum vollständiger Bausatz mit Zubehör.
- Beim Reinigen wird der Wasserzulauf wahlweise zeitgesteuert oder nach Füllstand. Alle Laufzeiten können einzeln eingestellt werden (Nachheizung, Pumpe, Dosieren des Reinigungs- und Desinfektionsmittels). Das Umschalten von saurem zu alkalischem Reinigungsmittel kann ebenfalls eingestellt werden.

Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, United Kingdom
Tel: +44 (1691) 627 200 E-Mail: sales@fabdec.com
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com



KINGSTON® EASI-WASH

Automatische Melkanlagen-Reinigung

KWS100 - was bekommen Sie?

- Steuerkasten mit Fühler 2m (KWS101)
- Dosierpumpen- und Ventilkasten mit 3 Dosierpumpen, 2x 1 l/min und 1x 150 ml/min und Wassermagnetventil
- 2x Vakuumventil, Reduzierungen, Verbinder, Füllstandschalter
- Magnetventil für Kaltwasser 1" BSP (KMC949)
- Magnetventil für Heißwasser 1½" CrNi 130°C



KWS101


KWS102



KMC949



Optional erhältlich



Spülwasserbehälter
227 bzw. 363 Liter



Luft-Injektor 24V DC



Spülwanne 100 Liter
Kunststoff



Dosiermittelschlauch rot/blau

Wasserschläuche



Steigrohr für
Reinigungsmittel



Fabdec Ltd, Grange Road, Ellesmere, SY12 9DG, United Kingdom
Tel: +44 (1691) 627 200 E-Mail: sales@fabdec.com
Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Deutschland
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com

